

## Babywaage KERN MBC

Formschöne Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Ihr KERN Fachhändler:

---



### Merkmale

- Eichklasse III (Eichung optional)
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Beliebt in der Pädiatrie dank der großen Schale, die mit ihrer optimalen ergonomischen Rundung ideal für Säuglinge geeignet ist
- Spezielle Funktion für Neonatologie-Stationen: Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme
- Robuster ABS-Kunststoff. Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert, ideal für unruhig liegende Babys
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste für 10 s „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen

### Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Liegefläche BxTxH 600x280x55 mm
- Gesamtabmessungen BxTxH 600x400x110 mm
- Gesamtabmessungen inkl. Größenmessstab BxTxH 890x470x175mm
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 5,5 kg

### Zubehör

- Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 80 cm, Teilung 1 mm, **KERN MBC-A01**
- Tragetasche für den mobilen Einsatz, nur für Modelle ohne Messstab, **KERN MBC-A02**
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 40 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h, **KERN MBC-A03**

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Eichwert	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
KERN	[Max] kg	[d] kg	[e] kg			<b>DKD</b>	
MBC 15K2DM	6   15	0,002   0,005	0,002   0,005	KERN		KERN	
MBC 20K10M	20	0,01	0,01	965-128		963-128	

### Piktogramme:



**Justierprogramm (CAL):**  
Zum Einstellen der Genauigkeit.  
Externes Justiergewicht notwendig.



**Erschütterungsfreies Wägen:**  
Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.



**Netzadapter:**  
230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA lieferbar.



**Akku-Betrieb:**  
Wiederaufladbares Set.



**Paketversand per Kurierdienst:**  
Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



**Gewährleistung:**  
Die Gewährleistungsdauer ist im Piktogramm angegeben.



**DKD-Kalibrierung:**  
Die Dauer der DKD-Kalibrierung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



**Eichung:**  
Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.